

### Características del Equipo

Vers. 001

#### • Capacidad

Volumen total: 2L

Cuchilla de 6 hojas de acero Inoxidable

#### • Datos Técnicos

Construcción: Plástico libre de BPA, Policarbonato.


Medidas: 18.7 cm.(Ancho) x 22.9 cm.(Profundidad) x 50.5 cm.(Altura).

Peso: 4 kg.




### Planimetrías


Vista Frontal



Vista Lateral



Vista Superior



### Check List Requerimientos



#### Suministro Eléctrico

- Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F
- Potencia: 1.5 kW
- Corriente: 7.5 Amp
- Enchufe Domiciliario 10 A
- h: 100 cm

S N

### Características del Equipo

- Cuenta con un panel de control manual equipado con un interruptor de encendido/apagado (On/Off), un selector de velocidad variable (Variable Speed) y un interruptor de pulso (Pulse Switch) para golpes de velocidad máxima.
- No se debe colocar el vaso ni sus partes en el lavavajillas, ni aplicar detergentes agresivos o limpiadores abrasivos.
- Impulsado por un motor 100% de cobre (Modelo 9535) que entrega una potencia máxima de 1500W (2 HP) y alcanza hasta 25,000 RPM.

#### IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 • Se recomienda instalar el equipo a una distancia mínima de 10 cm de la pared posterior para un óptimo flujo de aire.

## PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

## INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30 hrs. a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

## REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

### Accesorios recomendados

| Código | Descripción |
|--------|-------------|
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        |             |

### Insumos (Kit de instalación)

| Código  | Unidades | Descripción               |
|---------|----------|---------------------------|
| FCL-051 | 1        | ENCHUFE MACHO 10A BTICINO |
|         |          |                           |
|         |          |                           |
|         |          |                           |
|         |          |                           |
|         |          |                           |