



FICHA DE INSTALACIÓN

Conservador de Temperatura

Con UC Autocontenida con Condensador por Aire

CP NEXT MINI 1P CRISTAL IRINOX



Versión 001

Características del Equipo

• Capacidad

De volumen interno: 323 litros.

Bandejas:

35 mm. > 42 (600x400 mm.). / 52.5 mm. > 28 (600x400 mm.).

35 mm. > 42 (GN 1/1, h=20 mm.). / 52.5 mm. > 28 (GN 1/1, h=20/40 mm.).

Multi: 3 temperaturas diferentes para ajustar, desde -25°C a +15°C:

Negativo (-25° / -5°), Chocolate (+10° / +15°), Positivo (-5° / +15°)

• Datos Técnicos

Construcción en acero inoxidable AISI 304.

Medidas: 62.5 cm.(Ancho) x 88.2 cm.(profundidad) x 218.6 cm.(altura).

Peso: 175 kg.

Refrigerante: R290 - 0.11 kg.

Interfaz: Pantalla táctil capacitiva de 4.3"

Mínimo recambio de aire: 580 mts³/hr. T° máx. ambiente: 40°C/40% HR.

Check List Requerimientos



Suministro Eléctrico

- Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F
- Potencia: 0.9 kW
- Corriente: 5.15 Amp
- Enchufe Domiciliario: 16A (220V)
- Sección de cable: 3G x 1.5 mm²
- h: 150 cm

SN

Dimensiones del espacio

Dibujo/Layout

ANCHO _____ cm

SI ☐

LARGO _____ cm

NO ☐

ALTO _____ cm

Campana de extracción

SI ☐

NO ☐


Nombre Responsable

Fecha



_____/_____/____/____/____/____

PLANIMETRIA

Vista Frontal



Vista Lateral



IMPORTANTE!

El costado izquierdo y derecho del equipo debe estar a más de 100 cm. de separación de fuentes de calor similares: ya sea hornos, cocinas, freidoras, etc.

El equipo debe estar a 15 cm. de distancia del muro posterior y 10 cm. de los muros laterales. La separación debe ser de 80 cm. del lateral izquierdo si se realiza la apertura completa. Ahora bien, se recomiendan de al menos 50 cm. de un muro lateral con el fin de poder realizar las mantenciones posteriores.

Características del Equipo

- Apertura estándar de puerta a la derecha con bisagras a la derecha. Cierre de puerta magnética y ralentizada.
- Manija ergonómica y robusta de acero. Iluminación interior con doble barra de leds. Pantalla táctil capacitiva de 4.3 pulgadas. Puerto USB para la descarga de HACCP.
- Junta de la puerta con 5 cámaras para garantizar un mejor sellado de la temperatura.
- Instalación de refrigeración de alta eficiencia con gas refrigerante natural R290. Condensación de aire incorporada.
- Innovadora descongelación adaptativa mediante gas caliente, rápida, eficaz, permite gestionar y fijar las franjas horarias de uso, para evitar cambios bruscos en la temperatura de conservación. Desescarche inteligente adaptativo con posibilidad de configurar las franjas horarias de uso.
- **Gestión de la humedad:** Regulación pasiva creada por el equilibrio perfecto entre el tamaño del evaporador, la potencia del ventilador de velocidad variable y la potencia del compresor
- El innovador sistema de distribución de aire, patentado, permite una perfecta distribución del aire en cada estante por toda la altura de la cámara. El doble transportador genera tres flujos de aire, uno en el centro y dos en los laterales, garantizando una ventilación siempre uniforme.

IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente. • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar. • La puesta en marcha del equipo debe ser realizada por un técnico de Marsol, para mantener la garantía del equipo. • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4. • NUNCA coloque el equipo cerca de: puertas, ventanas, fuentes de calor (por ejemplo, radiadores, calentadores, etc.). • La vitrina debe protegerse de la luz solar directa. • NUNCA coloque el equipo al aire libre, ya que los agentes atmosféricos la dañarán, haciéndola poco confiable y peligrosa para el operador y los clientes.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30hrs a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

Insumos (Kit de instalación)

Codigo	Unidades	Descripcion